

## BSK M3X30 NA



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), красный, Высота: 30 мм, Глубина: 3 mm, Полиамид 66
Заказ №	<a href="#">0277800000</a>
Тип	BSK M3X30 NA
GTIN (EAN)	4008190515041
Кол.	50 Штука

BSK M3X30 NA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технические данные

Сертификаты

RoHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	3 mm	Глубина (дюймов)	0.1181 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Диаметр	3 mm	Масса нетто	0.23 g

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
------------------------------	---------------	---	--------

Температура при длительном  
использовании, макс.

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Поверхность	электрополировка
--------------------------------	--------	-------------	------------------

Параметры системы

Исполнение Винты

Размеры

Диаметр 3 mm

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Поверхность	электрополировка
Цветовой код	красный	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECCLASS 15.0	27-14-11-92		