


DKSUE NSCH/ESCH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Крепящий элемент (клемма), серебряный. Высота: 12.5 mm, Ширина: 10 mm, Сталь, 180 °C
Заказ №	0280100000
Тип	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008 190036348
Кол.	100 Штука

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	7.7 mm	Глубина (дюймов)	0.3031 inch
Высота	12.5 mm	Высота (в дюймах)	0.4921 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	1.31 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	180 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
---------------	--------------	-----------------------------------	----------------

Параметры системы

Исполнение	прочее
------------	--------

Размеры

Шаг в мм (P)	13.50 mm
--------------	----------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
-------------------	-------	--------------	------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		