### Справочный листок технических дан-

#### **NSCH 1M**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

#### Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), естественного цвета,
	Высота: 15 mm, Глубина: 2 mm, Медь
Заказ №	0280200000
Тип	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
Кол.	10 M

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты		
Допуски к эксплуатации		

ROHS

# ATEX IECEX CA

Соответствовать

Размеры и массы			
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	1000 mm	 Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	198.26 g		

#### Температуры

Температура	окружающей среды	-5 °C40 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Номинальные характеристики ІЕСЕх/АТЕХ

Сертификат № (IECEX)	IECEXULD13.0005U	Поперечное сечение провода, макс.	2.5 mm <sup>2</sup>

#### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный
	монтаж

39 mm

#### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	необработанный
Размеры			

## Смещение TS 35 Расчетные данные

Номинальный ток	24.6

#### Характеристики материала

Основной материал	Медь	Поверхность	необработанный
Цветовой код	естественного цвета		

#### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Винтовое соединение	

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

# Справочный листок технических данных

#### **NSCH 1M**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Тип	BFSC M5X8 SCHLITZ	Версия
Заказ №	0296700000	Монтажный винт (клемма), 5.00 mm, Сталь, Глубина: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Ширина: 8.5 mm, Высота: 8.5 mm
Кол.	100 ST	
Тип	DIVICUE NICCUL/ECCUL	
IVIII	DKSUE NSCH/ESCH	Версия
Заказ №	0280100000	версия Крепящий элемент (клемма), серебряный, Высота: 12.5 mm,
	,	·

#### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

Тип	SH 1	Версия
Заказ №	0299860000	Держатель шины, бежевый, 100 °C, Ширина: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Полиамид 66, привинченный
Кол.	20 ST	

Дата создания 29.11.2025 04:48:35 МЕZ

Статус каталога / Изображения