

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 mm, Глубина: 2 mm, Сталь
Заказ №	0280300000
Тип	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
Кол.	10 M

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	12 mm	Высота (в дюймах)	0.4724 inch
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	133.76 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж Поверхность оцинкованный

Расчетные данные

Номинальный ток 24 A

Характеристики материала

Основной материал Сталь Поверхность оцинкованный
Цветовой код серебряный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

ESCH 1 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора




Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	BFSC M5X8 SCHLITZ	Версия
Заказ №	0296700000	Монтажный винт (клемма), 5.00 mm, Сталь, Глубина: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Ширина: 8.5 mm, Высота: 8.5 mm
Кол.	100 ST	
Тип	DKSUE NSCH/ESCH	Версия
Заказ №	0280100000	Крепящий элемент (клемма), серебряный, Высота: 12.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190036348	Ширина: 10 mm, Сталь, 180 °C
Кол.	100 ST	

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	SH 1	Версия
Заказ №	0299860000	Держатель шины, бежевый, 100 °C, Ширина: 26 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190135133	Полиамид 66, привинченный
Кол.	20 ST	