Справочный листок технических данных

SK G20/SAKS1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Колпачок крышки винта (клемма)
Заказ №	<u>0282100000</u>
Тип	SK G20/SAKS1
GTIN (EAN)	4008190004606
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы			,	
Масса нетто	4.18 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C	
Экологическое соответст	зие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%)		
Дополнительные техничес	ские данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение		Вид монтажа	прочее	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Температурный диапазон, макс	120 °C	
Параметры системы				
Исполнение	прочее			
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	цветовой код	черный	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

Статус каталога / Изображения