



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал Е-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет
Заказ №	0282800000
Тип	H1,0/10
GTIN (EAN)	4008190006662
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.07 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	--------------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.4 mm
Диаметр изоляции (D2)	2.5 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm ²

Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
L1 в мм	10.00 mm
Длина зачистки изоляции	10 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

