

Справочный листок технических данных

H10,0/12

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 10,0-185,0 мм² (AWG 7-350 MCM)

Материал Е-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 12 mm, Нет
Заказ №	0282900000
Тип	H10,0/12
GTIN (EAN)	4008190075972
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.29 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	--------------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 4.5 mm

Диаметр изоляции (D2) 5.8 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 8
провода AWG, макс.

Поперечное сечение соединяемого провода 10 mm²

Длина поверхности контакта (L2) 12 mm

L1 в мм 12.00 mm

Длина зачистки изоляции 12 mm

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

