

SK E16/SAKS2



Изображение аналогичное

Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока пре-
вращает клемму с размыкателем в клемму с предо-
хранителем: просто удалите размыкающий рычажок и
установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Колпачок крышки винта (клемма)
Заказ №	0284110000
Тип	SK E16/SAKS2
GTIN (EAN)	4008190006204
Кол.	25 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-12-31T00:00:00+01:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	22.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.8858 inch
Диаметр	22.5 mm	Масса нетто	11.32 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	прочее
------------	--------

Размеры

Диаметр	22.5 mm
---------	---------

Характеристики материала

Цветовой код	черный
--------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		