

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм.

SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Версия	SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 19.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, черный
Заказ №	0292460000
Тип	SCHT 5
GTIN (EAN)	4008190105440
Кол.	20 Штука

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	44.5 mm	Высота (в дюймах)	1.752 inch
Ширина	19.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.7677 inch
Масса нетто	7.9 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 5.00 mm

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Вид печати	Чистый	
Ширина	19.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	черный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Component part = Terminal marker		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	
Установка / Изготовитель	Weidmueller	

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Прозрачные полосы STR



Основные данные для заказа

Тип	STR 5 F.SCHT 5	Версия	
Заказ №	0294000000	Маркировка клемм, Защитный колпачок, 40 x 16.5 мм,	
GTIN (EAN)	4008 190099497	прозрачный	
Кол.	20 ST		

Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип	ESO 5 DIN A4 WS	Версия	
Заказ №	1607710000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 16.5	
GTIN (EAN)	4008 190206 109	мм, белый	
Кол.	10 ST		
Тип	ESO 5 DIN A4 GE	Версия	
Заказ №	1631350000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 16.5	
GTIN (EAN)	4008 190206 208	мм, желтый	
Кол.	10 ST		
Тип	ESO 5 P DIN A4 WS	Версия	
Заказ №	1670370000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 16.5	
GTIN (EAN)	4008 190430 696	мм, белый	
Кол.	10 ST		
Тип	ESO 5 P DIN A4 GE	Версия	
Заказ №	1670380000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 16.5	
GTIN (EAN)	4008 190430 702	мм, желтый	
Кол.	10 ST		

SCHT 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Чистый



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей. ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30. ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 16/40 MC NE WS	Версия
Заказ №	1045620000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm,
GTIN (EAN)	4032248779611	белый
Кол.	40 ST	
Тип	ELS 16/40 MC NE GE	Версия
Заказ №	1045630000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm,
GTIN (EAN)	4032248779628	желтый
Кол.	40 ST	