Справочный листок технических дан-

TS 32X15 2M/CRN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Нержавеющая сталь — это общий термин для всех видов стали (сплавов) с высокой степенью чистоты и коррозионной стойкостью.

Основные данные для заказа

Версия	Клеммная рейка, Аксессуар, Нержавеющая сталь, необработанный, Ширина: 2000 mm, Высота: 33 mm, Глубина: 15 mm
Заказ №	<u>0293220000</u>
Тип	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
Кол.	20 M

Справочный листок технических

Соответствовать

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

TS 32X15 2M/CRN

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы				
Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch	
Высота	33 mm	Высота (в дюймах)	1.2992 inch	
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch	
Масса нетто	612.33 g			

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Монтажная рейка

Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Нормы	DIN EN 60715		
Поверхность	необработанный		
Толщина	1.50 mm		
Основной материал	Нержавеющая сталь		
Длина клеммной рейки	мин.	0 mm	
	номин.	2000 mm	
	макс.	2000 mm	
Монтажная рейка с отверстиями	Нет		
Ширина прорезей			
Расстояние между отверстиями,	0 mm		
межцентровое			
Зазор между прорезями			-
Длина прорезей			·

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**


TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип FKSC M5X8 D9/SW2.5 Заказ № 0295900000 GTIN (EAN) 4008190133337 Кол.

50 ST

SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,

Количество полюсов: 1