

## VP 9-K54

### Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, PG 9, 5 мм, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<a href="#">0294760000</a>
Тип	VP 9-K54
GTIN (EAN)	4008190105884
Кол.	100 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Высота	4.5 mm	Высота (в дюймах)	0.1772 inch
Длина	9.5 mm	Длина (в дюймах)	0.374 inch
Диаметр	15.2 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	4 mm	Масса нетто	0.97 g

**Температуры**

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Диаметр головки	19.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Диаметр уплотнительного кольца	15.20 mm
Резьба (наружная)	PG 9	Длина резьбы	5 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Изображения

