

VP 11-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPMS (заглушка из латуни), Заглушка, закрытый, PG 11, 5 mm, Латунь никелированная
Заказ №	0294800000
Тип	VP 11-MS65
GTIN (EAN)	4008190143947
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	VP 11-K54

VP 11-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Длина	8 mm	Длина (в дюймах)	0.315 inch
Диаметр	22 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	4 mm	Масса нетто	4.51 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

Общие данные

Диаметр головки	22.00 mm	Уплотнительное кольцо	NBR
Силикон	Нет	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Вид защиты	IP68 — 5 бар (30 мин)	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Латунь никелированная	Диаметр уплотнительного кольца	18.60 mm
Уплотнение	NBR	Резьба (наружная)	PG 11
Длина резьбы	5 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP 11-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

