



Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, PG 11, 6.5 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	0294860000
Тип	VP 11-K54
GTIN (EAN)	4008190147822
Кол.	100 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	3.5 mm	Высота (в дюймах)	0.1378 inch
Длина	10 mm	Длина (в дюймах)	0.3937 inch
Диаметр	18.6 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	5.5 mm	Масса нетто	1.2 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр головки	22.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	Нет
Вид защиты	IP54	Кабельный ввод	PG
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Диаметр уплотнительного кольца	18.60 mm
Резьба (наружная)	PG 11	Длина резьбы	6.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Изображения

