

FKSC M5X8 D9/SW2.5



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество полюсов: 1
Заказ №	0295900000
Тип	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008 190133337
Кол.	50 Штука

FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	1.02 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 1 Указание по установке Непосредственный монтаж
Поверхность прочее

Параметры системы

Исполнение Винты

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 5.00 mm

Характеристики материала

Основной материал Сталь Поверхность прочее
Цветовой код серый

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Изображения

