

BFSC M5X8 SCHLITZ



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажный винт (клемма), 5.00 mm, Сталь, Глубина: 8.5 mm, Ширина: 8.5 mm, Высота: 8.5 mm
Заказ №	0296700000
Тип	BFSC M5X8 SCHLITZ
GTIN (EAN)	4008190881764
Кол.	100 Штука

BFSC M5X8 SCHLITZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	8.5 mm	Глубина (дюймов)	0.3346 inch
Высота	8.5 mm	Высота (в дюймах)	0.3346 inch
Ширина	8.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.3346 inch
Диаметр	8.5 mm	Масса нетто	2.11 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

Размеры

Диаметр 8.5 mm Резьба метрическая, наружная, размер 5.00 mm

Характеристики материала

Основной материал Сталь Цветовой код серебристо-серый

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Момент затяжки, макс. 3 Nm Момент затяжки, мин. 2 Nm

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		