

BFSC M4X35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm, Ширина: 7 mm, Высота: 35 mm
Заказ №	0298900000
Тип	BFSC M4X35
GTIN (EAN)	4008 190090487
Кол.	50 Штука

BFSC M4X35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Диаметр	4 mm	Масса нетто	3.16 g

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

Размеры

Диаметр 4 mm Резьба метрическая, наружная, размер 4.00 mm

Характеристики материала

Основной материал Сталь Цветовой код серебряный

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		