

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Держатель шины, бежевый, 100 °C, Ширина: 26 мм, V-2, Полиамид 66, привинченный
Заказ №	0299860000
Тип	SH 1
GTIN (EAN)	4008190135133
Кол.	20 Штука

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	24 mm	Глубина (дюймов)	0.9449 inch
Высота	24.5 mm	Высота (в дюймах)	0.9646 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Вид монтажа	привинченный
-----------------------	-------------------------	-------------	--------------

Общие сведения

Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Поверхность	все прочие

Характеристики материала

Основной материал	Полиамид 66	Поверхность	все прочие
Цветовой код	бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	прочее
----------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		