

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
Заказ №	0303000000
Тип	KISC M3X20.5/10 EK4
GTIN (EAN)	4008 190163686
Кол.	100 Штука

KISC M3X20.5/10 EK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	4.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.189 inch
Диаметр	3 mm	Масса нетто	1.16 g

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Поверхность	прочее
-----------------------	-------------------------	-------------	--------

Параметры системы

Исполнение для токопроводов

Размеры

Диаметр	3 mm	Резьба метрическая, наружная, размер	3.00 mm
---------	------	--------------------------------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серебряный		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		