
Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 mm,
	22 mm, коричневый
Заказ №	<u>0317100000</u>
Тип	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - коричневый	Исполнение	Стандартный

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	7.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	22 mm
Диаметр изоляции (D2)	11.2 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	36.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	24 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	25 mm²	 Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



H25,0/36 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

изооражения		
	Чертеж	
	Тертеж	