

H25,0/36 BR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 24 мм, 22 мм, коричневый
Заказ №	0317100000
Тип	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

H25,0/36 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 1.2 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - коричневый	Исполнение	Стандартный
-------------------	---	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	7.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	22 mm
Диаметр изоляции (D2)	11.2 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	36.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 3
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	24 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	25 mm ²	Цветовой код	Weidmueller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

