# Справочный листок технических данных


### H35,0/30 BE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 19 mm, 16 mm, бежевый
Заказ №	<u>0317200000</u>
Тип	H35,0/30 BE
GTIN (EAN)	4008190023904
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Ca	ита	фи	Ka.	ГЫ
СE	иіи	wи	Ka	ΙЫ

Допуски к эксплуатации	C UL US LISTED
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cULus)	E499744
Размеры и массы	

Масса нетто	1.18 g

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет -	Исполнение	Стандартный
	бежевый		

#### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	8.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	16 mm
Диаметр изоляции (D2)	12.7 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	30.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	19 mm
Поперечное сечение соединяемого	35 mm <sup>2</sup>	Цветовой код	Weidmueller
провода			

#### Классификации

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

2 Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **3**

H35,0/30 BE

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

