


## H35,0/39 BE



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

### Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 28 мм, 25 мм, бежевый
Заказ №	<a href="#">0317300000</a>
Тип	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
Кол.	50 Штука
Упаковка	Россыпью

## H35,0/39 BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

### Размеры и массы

Масса нетто 1.75 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - бежевый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

### Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	8.3 mm	Длина поверхности контакта (L2)	25 mm
Диаметр изоляции (D2)	12.7 mm	Толщина изоляции (S2)	0.4 mm
L1 в мм	39.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	28 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	35 mm <sup>2</sup>	Цветовой код	Weidmueller

### Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Изображения**

**Чертеж**

