Справочный листок технических дан-

BB 1 AKB 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 27 mm, Ширина: 7 mm, V-2, PA 66
Заказ №	0320560000
Тип	BB 1 AKB 4
GTIN (EAN)	4008190102555
Кол.	50 Штука

Справочный листок технических данных



Сертификаты



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
110110	COOLDCICIDODGID			
Размеры и массы				
	20		0.0055: 1	
Глубина	23 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch	
Высота	27 mm	Высота (в дюймах)	1.063 inch	
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch	
Масса нетто	2.34 g			
Температуры				
T	-25 °C55 °C	Tarraman armanara a sanara	E °C 40 °C	
Температура хранения	-25 C55 C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C 100 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственныї монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы				
•				
Исполнение	Крепежный модуль			
Характеристики материал	ıa			
Основной материал	PA 66	Цветовой код	бежевый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
LINI U.U	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 8 O		ECLASS 9.0	27-14-11-92	
		LULASS S.U		
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 100	27 1/11102	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33 27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-14-11-33			

Статус каталога / Изображения