

QL 2 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 34 mm
Заказ №	0328000000
Тип	QL 2 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190071165
Кол.	20 Штука

QL 2 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4 mm	Глубина (дюймов)	0.1575 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	8.71 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 2 Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

Размеры

Шаг в мм (P) 24.00 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 47 A

Характеристики материала

Основной материал Медь Цветовой код серый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

QL 2 SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X9T	Версия
Заказ №	0103300000	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Ширина: 7 mm, Высота: 9 mm
Кол.	100 ST	
Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	0136400000	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 ST	