

**QL 2 SAKS4**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

**Основные данные для заказа**

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 47 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 24.00, Изолированный: Нет, Ширина: 34 mm
Заказ №	<a href="#">0328000000</a>
Тип	QL 2 SAKS4
GTIN (EAN)	4008190071165
Кол.	20 Штука

## QL 2 SAKS4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	4 mm	Глубина (дюймов)	0.1575 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	8.71 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный      Указание по установке Непосредственный монтаж  
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 2      Указание по установке Непосредственный монтаж

### Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

### Размеры

Шаг в мм (P) 24.00 mm

### Расчетные данные

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 47 A

### Характеристики материала

Основной материал Медь      Цветовой код серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 2 SAKS4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X9T	Версия
Заказ №	<a href="#">0103300000</a>	Монтажный винт (клемма), 4.00 mm, Сталь, Глубина: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190023348	Ширина: 7 mm, Высота: 9 mm
Кол.	100 ST	
Тип	SS M4 D 128-A 4	Версия
Заказ №	<a href="#">0136400000</a>	Предохранительная шайба, Медь
GTIN (EAN)	4008190118143	
Кол.	100 ST	