

**P 14/6 D01 GN SAKS4**



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Конусное кольцо предохранителя (клемма),<br>Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий,<br>зеленый |
| Заказ №    | <a href="#">0328600000</a>  |
| Тип        | P 14/6 D01 GN SAKS4   |
| GTIN (EAN) | 4008 190004248  |
| Кол.       | 50 Штука  |

## P 14/6 D01 GN SAKS4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|         |         |                   |             |
|---------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 10.5 mm | Глубина (дюймов)  | 0.4134 inch |
| Высота  | 11 mm   | Высота (в дюймах) | 0.4331 inch |
| Диаметр | 12 mm   | Масса нетто       | 0.33 g      |

### Температуры

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
|------------------------------|---------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Дополнительные технические данные

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

### Общие сведения

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Исполнение | Предохранитель - плавкая вставка |
|------------|----------------------------------|

### Размеры

|         |       |
|---------|-------|
| Диаметр | 12 mm |
|---------|-------|

### Расчетные данные

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Номинальный ток | 6 A |
|-----------------|-----|

### Характеристики материала

|                   |          |              |         |
|-------------------|----------|--------------|---------|
| Основной материал | Алюминий | Цветовой код | зеленый |
|-------------------|----------|--------------|---------|

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |