

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Клеммы для предохранителей и клеммы компонентов обеспечивают интеграцию защитных и функциональных элементов непосредственно в клеммную рейку. Клеммы для предохранителей включают встроенные патроны предохранителей для надежной защиты электрических цепей от перегрузки, что идеально подходит для управляющих систем и систем распределителя. Клеммы компонентов обеспечивают интеграцию электронных компонентов, таких как диоды, резисторы или светодиоды, непосредственно в проводку. Это обеспечивает внедрение переключающих функций и разделения сигналов с экономией пространства и аккуратной компоновкой. Оба типа клемм обеспечивают повышенную безопасность, простое техобслуживание и компактный, функционально-ориентированный монтаж.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Версия | Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 10 мм ² , 10 А, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35 |
| Заказ № | 0328920000 |
| Тип | SAKS 3/35 G/5X30 500V |
| GTIN (EAN) | 4008190113339 |
| Кол. | 20 Штука |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E60693

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 53.5 mm | Глубина (дюймов) | 2.1063 inch |
| Высота | 54 mm | Высота (в дюймах) | 2.126 inch |
| Ширина | 13 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5118 inch |
| Масса нетто | 37.09 g | | |

Температуры

| | | | |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -60 °C...85 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 10 AWG | Напряжение, класс C (CSA) | 600 V |
| Ток, разм. C (CSA) | 10 A | Сертификат № (CSA) | 12400-198 |
| Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 22 AWG | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 8 AWG | Ток, разм. C | 8 A |
| Напряжение, класс C (UR) | 600 V | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 26 AWG |
| Сертификат № (UR) | E60693 | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 22 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 8 AWG | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| Открытые страницы | справа | Количество одинаковых клемм | 1 |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
| Вид монтажа | зафиксированный | исполнение | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Клеммы с предохранителем

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 30 | Держатель предохранителя (держатель втычной плавкой вставки) | |
| Вид напряжения для индикации | AC/DC | Индикация | без светодиода |
| Рабочее напряжение, макс. | 500 В | | |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 22 | Нормы | IEC 60947-7-3 |
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | | |

Параметры системы

| | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| Исполнение | Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 | Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Соединение PE | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка | TS 35 | Функция N | Нет |
| Функция PE | Нет | Функция PEN | Нет |

Расчетные данные

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|
| Расчетное сечение | 10 mm ² | Номинальное напряжение | 500 V |
| Номинальное напряжение пост. тока | 500 V | Номинальный ток | 10 A |
| Ток при макс. проводнике | 10 A | Нормы | IEC 60947-7-3 |
| Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 0.56 mΩ | Номинальное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 1.82 W | Степень загрязнения | 3 |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Основной материал | KrG | Цветовой код | Умеренно желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0, 5VA | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 10 mm ² | Тип соединения, дополнительное соединение | Винтовое соединение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6 | | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 10 |
| Направление соединения | боковая | Момент затяжки, макс. | 2.4 Nm |
| Момент затяжки, мин. | 1.2 Nm | Длина зачистки изоляции | 12 mm |
| Вид соединения 2 | Винтовое соединение | Вид соединения | Винтовое соединение |
| Количество соединений | 2 | Диапазон зажима, макс. | 16 mm ² |
| Диапазон зажима, мин. | 0.33 mm ² | Зажимной винт | M 4 |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Торцевые пластины и разъединительные пластины



Разъединительные пластины и концевые пластины являются важными принадлежностями для клемм. Разъединительные пластины обеспечивают оптическое и электрическое разделение различных потенциалов и функциональных групп, повышая безопасность и обеспечивая четкую структуру внутри шкафа управления. Концевые пластины закрывают ряд клемм по сторонам, защищают от контакта с частями под напряжением, и обеспечивают чистую, стабильную финишную обработку. Оба компонента точно подходят к соответствующим сериям клемм Weidmüller, способствуя безопасному, соответствующему требованиям и профессиональному электромонтажу.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип | AP SAKS1+3 KRG | Версия |
| Заказ № | 0191320000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, желтый, Высота: 54 |
| GTIN (EAN) | 4008190031688 | мм, Ширина: 3 мм, V-0, KrG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип | AP SAKS1+3 KRG/DB | Версия |
| Заказ № | 0191300000 | Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 54 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190099763 | Ширина: 3 мм, V-0, KrG, с фиксатором: Да |
| Кол. | 20 ST | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 мм, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Тип | EW 35 | Версия | |
| Заказ № | 0383560000 | Концевой стопор, бежевый, TS 35, V-2, Материал Wemid, Ширина: | |
| GTIN (EAN) | 4008190181314 | 8.5 mm, 100 °C | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | EWK 1 | Версия | |
| Заказ № | 0206160000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: | |
| GTIN (EAN) | 4008190080020 | 9 mm, 100 °C | |
| Кол. | 50 ST | | |

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| Тип | BFSC M3X25 | Версия | |
| Заказ № | 0292500000 | Монтажный винт (клемма), 3.00 mm, Сталь, Глубина: 4.8 mm, | |
| GTIN (EAN) | 4008190177027 | Ширина: 4.8 mm, Высота: 25 mm | |
| Кол. | 100 ST | | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/5 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609810000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |
| Тип | DEK 5/6.5 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609850000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190456610 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 180 ST | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/6.5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609840000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6.5 mm, Шаг в мм (P): 6.50 |
| GTIN (EAN) | 4008190203429 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 900 ST | |

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Тип | SDS 1.0X5.5X150 | Версия |
| Заказ № | 9008350000 | Отвертка, Отвертка |
| GTIN (EAN) | 4032248056316 | |
| Кол. | 1 ST | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Предохранитель




В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Тип | E 16/25A GE TNDZ | Версия | |
| Заказ № | 0208800000 | Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель | |
| GTIN (EAN) | 4008190037314 | | |
| Кол. | 25 ST | | |

Концевой стопор



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Тип | EWK 1 ALT | Версия | |
| Заказ № | 0495160000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-2, Полиамид 66, Ширина: 8 мм, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190160777 | | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | EWK 2 | Версия | |
| Заказ № | 0199360000 | Концевой стопор, бежевый, TS 32, V-0, Материал Wemid, Ширина: 15 мм, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190023546 | | |
| Кол. | 50 ST | | |
| Тип | WEW 32/1 | Версия | |
| Заказ № | 1067600000 | Концевой стопор, Темно-бежевый, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Ширина: 12 мм, 100 °C | |
| GTIN (EAN) | 4008190099657 | | |
| Кол. | 50 ST | | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Предохранитель



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип | G 25/0.25A/M GE | Версия |
| Заказ № | 0546900000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.25 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190097370 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/0.50A/M WS | Версия |
| Заказ № | 0510300000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.5 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190018368 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/0.80A/M GR | Версия |
| Заказ № | 0646400000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 0.8 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190060794 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/1.00A/M RT | Версия |
| Заказ № | 0265800000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 1 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190141660 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/2.00A/F BL | Версия |
| Заказ № | 0192700000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190176402 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/4.00A/F BR | Версия |
| Заказ № | 0192800000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190115319 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/6.30A/F GN | Версия |
| Заказ № | 0192900000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190135461 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 25/10.0A/M RT | Версия |
| Заказ № | 0193100000 | Миниатюрный предохранитель, среднеинерционный, 10 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190023799 | предохранитель 5 x 25 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.10A/F | Версия |
| Заказ № | 0430300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.20A/F | Версия |
| Заказ № | 0430400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 ST | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип | G 20/0.25A/F | Версия |
| Заказ № | 0430500000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0430600000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/0.63A/F | Версия |
| Заказ № | 0439000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/1.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430700000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/1.60A/F | Версия |
| Заказ № | 0430800000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/2.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430900000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/2.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0431000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/3.15A/F | Версия |
| Заказ № | 0431100000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/4.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431200000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/5.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Кол. | 10 ST | |
| Тип | G 20/6.30A/F | Версия |
| Заказ № | 0431400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 А, G-предохранитель 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Кол. | 10 ST | |

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/6 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1609830000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456603 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 200 ST | |

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.

Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609820000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190203436 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1000 ST | |
| Тип | DEK 5/8 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1856740000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 800 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/8 MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1856750000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 160 ST | |

Аксессуары

Plus



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/8 PLUS MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1046350000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 800 ST | |

Специальная печать



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/8 PLUS MC SDR | Версия |
| Заказ № | 1046370000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Шаг в мм (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079 | Weidmueller, по желанию клиента |
| Кол. | 160 ST | |

DEK 5/8



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/8 MM WS | Версия |
| Заказ № | 2007130000 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392012 | |
| Кол. | 500 ST | |

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klirron®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

SAKS 3/35 G/5X30 500V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 ST | |
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 ST | |

DEK 5/6



WS/ DEK

В маркировочных элементах MultiMark для клемм используется инновационный композитный материал, состоящий из двух компонентов. Жесткий контур основания маркировочного элемента надежно защелкивается в разъем. Эластичная поверхность обеспечивает удобство установки маркировочного элемента. Данный материал со специальной перфорацией позволяет полоскам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах (обычно в сторону прибавления), особенно при длинных клеммных колодках. Еще одно преимущество: превосходная восприимчивость материала поверхности к печати гарантирует долговечность и износостойкость маркировки. Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.

- Ваши преимущества при использовании MultiMark
- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
 - Стойкая и долговременная печать
 - Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
 - Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
 - Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
 - Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | DEK 5/6 MM WS | Версия |
| Заказ № | 2007120000 | DeKafix, Маркировка клеммы, 5 x 6 mm, Weidmueller, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Кол. | 600 ST | |