


## Q 3 AKZ4



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 24 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Нет, Ширина: 17.2 mm
Заказ №	<a href="#">0336500000</a>
Тип	Q 3 AKZ4
GTIN (EAN)	4008190121730
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	9.9 mm	Глубина (дюймов)	0.3898 inch
Высота	4 mm	Высота (в дюймах)	0.1575 inch
Ширина	17.2 mm	Ширина (в дюймах)	0.6772 inch
Масса нетто	2.33 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный      Указание по установке Непосредственный монтаж  
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

**Общие сведения**

Количество полюсов 3      Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Шаг в мм (P) 6.10 mm

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 24 A

**Характеристики материала**

Основной материал CuSn      Цветовой код серый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		