

## Q 4 SAK2.5



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 24 А, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 23.4 mm
Заказ №	<a href="#">0337200000</a>
Тип	Q 4 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190142902
Кол.	50 Штука

## Q 4 SAK2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	20.5 mm	Глубина (дюймов)	0.8071 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	23.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.9213 inch
Масса нетто	6.98 g		

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный      Указание по установке      Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

### Общие сведения

Количество полюсов 4      Указание по установке      Непосредственный монтаж

### Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

### Размеры

Шаг в мм (P) 6.00 mm

### Расчетные данные

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 24 A

### Характеристики материала

Основной материал CuSn      Цветовой код серый

### Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		