

## QL 10 SAKD2.5N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 50.3 mm
Заказ №	<a href="#">0338000000</a>
Тип	QL 10 SAKD2.5N
GTIN (EAN)	4008190164591
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	1.5 mm	Глубина (дюймов)	0.0591 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	50.3 mm	Ширина (в дюймах)	1.9803 inch
Масса нетто	2.9 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

**Общие сведения**

Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Шаг в мм (P) 6.00 mm

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 32 A

**Характеристики материала**

Основной материал Cu Zn      Цветовой код серый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 10 SAKD2.5N

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	KISC M2.5X4.5 WTR2.5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1062700000</a>	Монтажный винт (клемма), 2.50 mm, Сталь, Глубина: 3.8 mm,	
GTIN (EAN)	4008190078454	Ширина: 4.5 mm, Высота: 4.5 mm	
Кол.	100 ST		