Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 60.6 mm
0338100000
QL 10 SAK2.5
4008190189426
20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	COOTRATATRATA		
KOH2	Соответствовать		
Размеры и массы			
F-1.6	0.0	Facetone (and Manage)	0.0000 in all
Глубина	0.6 mm	Глубина (дюймов)	0.0236 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	60.6 mm	Ширина (в дюймах)	2.3858 inch
Масса нетто	1.48 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
-		температура окружающей среды	0 040 0
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный
Проверенное на взрывозащищенни исполнение	ость Нет		монтаж
Общие сведения			
Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Параметры системы			<u>'</u>
Исполнение	для пластины перемыч	чки	
Размеры			
Шаг в мм (Р)	6.00 mm		
Расчетные данные	0.00 11111		
гасчетные данные			
Номинальный ток	32 A		
Характеристики материал	a		
Основной материал	Медь	Цветовой код	серый
Классификации			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40
		LULMOO IT.U	21-20-00 - 00

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X15/6 SAK2.5	Версия
Заказ №	0359000000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190061548	
Кол.	100 ST	