

## QL 10 SAK2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 32 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 60.6 mm
Заказ №	<a href="#">0338100000</a>
Тип	QL 10 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008190189426
Кол.	20 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-08-31T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">Q 10 SAK2.5</a>

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0.6 mm	Глубина (дюймов)	0.0236 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	60.6 mm	Ширина (в дюймах)	2.3858 inch
Масса нетто	1.48 g		

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления привинченный      Указание по установке Непосредственный монтаж  
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

**Общие сведения**

Количество полюсов 10      Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Шаг в мм (P) 6.00 mm

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 32 A

**Характеристики материала**

Основной материал Медь      Цветовой код серый

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 10 SAK2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Перемишки




Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемишку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемишек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Тип	VH 8/4.9/3.3	Версия	
Заказ №	<a href="#">0266700000</a>	Соединительная муфта (клемма), привинченный, Ширина: 4.9 мм,	
GTIN (EAN)	4008190152031	Высота: 4.9 мм, Глубина: 8 мм, Количество полюсов: 1, Медь	
Кол.	100 ST		

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X15/6 SAK2.5	Версия	
Заказ №	<a href="#">0359000000</a>	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь	
GTIN (EAN)	4008190061548		
Кол.	100 ST		