Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 63.5 mm
Заказ №	<u>0338200000</u>
Тип	QL 10 SAK4
GTIN (EAN)	4008190107413
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

BOLLO				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	0.6 mm	Глубина (дюймов)	0.0236 inch	
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch	
Ширина Мараз на та	63.5 mm	Ширина (в дюймах)	2.5 inch	
Масса нетто	0 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соотратствуют баз иск	лионония -		
REACH SVHC	Соответствует без исключения Нет SVHC выше 0,1 wt%			
	кие данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный	
	TIPTION TOTTION		монтаж	
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет			
Общие сведения				
Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Параметры системы				
Исполнение	для пластины перемы	чки		
Размеры				
(5)	0.00			
Шагвмм (Р)	6.00 mm			
Расчетные данные				
Номинальный ток	36 A			
Характеристики материал	a		,	
Основной материал	Медь	Цветовой код	серый	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
		ECTACC TOO	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0		
	27-14-11-40 27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-25-03-03	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Размыкающие вставки

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

Основные данные для заказа

Тип	KISC M3X20.5/10 EK4	Версия
Заказ №	0303000000	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
GTIN (EAN)	4008190163686	
Кол.	100 ST	