

## QL 10 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|                        |  |
|------------------------|--|
| Версия                 | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 36 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 6.00, Изолированный: Нет, Ширина: 63.5 mm |
| Заказ №                | <a href="#">0338200000</a>   |
| Тип                    | QL 10 SAK4   |
| GTIN (EAN)             | 4008190107413  |
| Кол.                   | 20 Штука   |
| Статус поставки        | Эта артикул в перспективе будет недоступен.  |
| Последняя дата заказа  | 2026-08-31T00:00:00+02:00  |
| Альтернативный продукт | <a href="#">Q 10 SAK4</a>  |

## QL 10 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.6 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.0236 inch |
| Высота      | 6 mm    | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина      | 63.5 mm | Ширина (в дюймах) | 2.5 inch    |
| Масса нетто | 0 g     |                   |             |

### Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

|                                   |              |                       |                         |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                     | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность | Нет          |                       |                         |

### Общие сведения

|                    |    |                       |                         |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 10 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|

### Параметры системы

Исполнение для пластины перемычки

### Размеры

Шаг в мм (P) 6.00 mm

### Расчетные данные

Номинальное напряжение 400 V      Номинальный ток 36 A

### Характеристики материала

Основной материал Медь      Цветовой код серый

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## QL 10 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Перемычки



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                                       |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Тип        | KISC M3X20.5/10 EK4        | Версия                                |  |
| Заказ №    | <a href="#">0303000000</a> | Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь |  |
| GTIN (EAN) | 4008190163686              |                                       |  |
| Кол.       | 100 ST                     |                                       |  |