## Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серый, 41 А, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (Р): 7.90, Изолированный: Нет, Ширина: 77.1 mm
Заказ №	0338300000
Тип	QL 10 SAK6N
GTIN (EAN)	4008190176679
Кол.	20 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

DOLLC	C		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F-16	1	F	0.0004 :1-
Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Ширина	77.1 mm	Ширина (в дюймах)	3.0354 inch
Масса нетто	3 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
-		топпоратура окружающом ороды	0 010 0
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные техничес	кие данные		
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенно исполнение	ость Нет		Woman
Общие сведения			
Количество полюсов	10	Указание по установке	Непосредственный
			монтаж
Исполнение	пла пластици пороми	11174	
	для пластины перемы	чки	
Размеры			
Шаг в мм (P)	7.90 mm		
Расчетные данные			
Номинальный ток	41 A		
Характеристики материал	а		
Основной материал	Медь	Цветовой код	серый
—————————————————————————————————————			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 8.0			
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000489 27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489		

Статус каталога / Изображения

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Размыкающие вставки

В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 KISC M3X20.5/10 EK4
 Версия

 Заказ №
 0303000000
 Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь

 GTIN (EAN)
 4008190163686

 Кол.
 100 ST

#### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах

- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

## Основные данные для заказа

Тип	WAW 2	Версия
Заказ №	9004510000	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190111182	
Кол.	1 ST	