

## QL 2 SAK70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В отличие от клеммных блоков со встроенным расцепляющим рычажком, наши расцепляющие вставки можно полностью отсоединить или снять с клеммного блока в зависимости от специфики применения, что позволяет гибко подстроить существующие стандартные разъединители под индивидуальные нужды.

### Основные данные для заказа

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Версия                | Перемычка (клемма), привинченный, серый, 180 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 14.00, Изолированный: Нет, Ширина: 36 mm |
| Заказ №               | <a href="#">0345300000</a>  |
| Тип                   | QL 2 SAK70  |
| GTIN (EAN)            | 4008190000813   |
| Кол.                  | 20 Штука  |
| Статус поставки       | Эта артикул в перспективе будет недоступен.   |
| Последняя дата заказа | 2026-06-30T00:00:00+02:00   |

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 4 mm    | Глубина (дюймов)  | 0.1575 inch |
| Высота      | 14 mm   | Высота (в дюймах) | 0.5512 inch |
| Ширина      | 36 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.4173 inch |
| Масса нетто | 11.45 g |                   |             |

**Температуры**

Температура хранения -25 °C...55 °C      Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | 86596b21-b817-43a9-8e4c-ac00e41b9a24 |

**Дополнительные технические данные**

|  |              |                       |                         |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          |                       |                         |

**Общие сведения**

|                    |   |                       |                         |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 2 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

**Параметры системы**

Исполнение для пластины перемычки

**Размеры**

Шаг в мм (P) 14.00 mm

**Расчетные данные**

Номинальный ток 180 A

**Характеристики материала**

|                   |       |              |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Основной материал | Cu Zn | Цветовой код | серый |
|-------------------|-------|--------------|-------|

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## QL 2 SAK70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | BFSC M5X45                 | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">0345600000</a> | Монтажный винт (клемма), 5.00 mm, Сталь, Глубина: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190058739              | Ширина: 8.5 mm, Высота: 45 mm                             |
| Кол.       | 20 ST                      |   |
| Тип        | SS M5 D 128-A 5            | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">0346100000</a> | Предохранительная шайба, Медь                             |
| GTIN (EAN) | 4008190137199              |   |
| Кол.       | 50 ST                      |   |