

SSCH 15X6X1000 CU/SN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Версия	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина: 6 mm, Медь
Заказ №	0357400000
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190169572
Кол.	1 M

SSCH 15X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	6 mm	Глубина (дюймов)	0.2362 inch
Высота	1000 mm	Высота (в дюймах)	39.37 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	796.35 g		

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж Поверхность луженый

Параметры системы

Исполнение 15 x 6 мм, подключение шины

Расчетные данные

Номинальный ток 265 A

Характеристики материала

Основной материал Медь Поверхность луженый
Цветовой код серебряный

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		