



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

#### Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Крепежный винт, Сталь
Заказ №	<a href="#">0359000000</a>
Тип	KISC M3X15/6 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008 19006 1548
Кол.	100 Штука

**KISC M3X15/6 SAK2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	4.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	0.84 g		

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	привинченный

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж Поверхность прочее

**Параметры системы**

Исполнение для токопроводов

**Размеры**

Резьба метрическая, наружная, размер 3.00 mm

**Характеристики материала**

Основной материал Сталь Поверхность прочее  
Цветовой код серебряный

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		