Справочный листок технических дан-

SK E18 SAKS5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока превращает клемму с размыкателем в клемму с предохранителем: просто удалите размыкающий рычажок и установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Колпачок крышки винта (клемма)
Заказ №	<u>0359310000</u>
Тип	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F6	20	En Guerra (ma Marana)	1 1 1 1 7 1 1
Глубина	29 mm	Глубина (дюймов)	1.1417 inch
Высота Ширина	22.5 mm 22.5 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	0.8858 inch 0.8858 inch
ширина Масса нетто	9.77 g	ширина (в дюимах)	0.0000 IIICII
	9.77 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Экологическое соответс	TRUA USTATUO		
OKO/IOI W 46CKO6 COOTBET	льие изделии		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Дополнительные технич	еские данные		
0		V	
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащище исполнение	енность Нет		
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный		
	монтаж		
Параметры системы			
Исполнение	прочее		
Характеристики матери	ала		
Цветовой код	черный		
—————————————————————————————————————			'
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90	-	

Статус каталога / Изображения