

SK E18 SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Держатель предохранителя SIHA в мгновение ока пре-
вращает клемму с размыкателем в клемму с предо-
хранителем: просто удалите размыкающий рычажок и
установите вилку предохранителя.

Основные данные для заказа

Версия	Колпачок крышки винта (клемма)
Заказ №	0359310000
Тип	SK E18 SAKS5
GTIN (EAN)	4008190002121
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

SK E18 SAKS5

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	29 mm	Глубина (дюймов)	1.1417 inch
Высота	22.5 mm	Высота (в дюймах)	0.8858 inch
Ширина	22.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.8858 inch
Масса нетто	9.77 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	прочее
------------	--------

Характеристики материала

Цветовой код	черный
--------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		