

E 18/63A KU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

Версия	Активные компоненты, Плавкая вставка - предохранитель
Заказ №	0361700000
Тип	E 18/63A KU
GTIN (EAN)	4008 19008386 1
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	14.8 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Параметры системы

Исполнение	Аксессуары для предохранителя
------------	-------------------------------

Расчетные данные

Номинальное напряжение	380 V	Номинальный ток	63 A
------------------------	-------	-----------------	------

Характеристики материала

Цветовой код	бежевый
--------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC000099	ETIM 7.0	EC000099
ETIM 8.0	EC000099	ETIM 9.0	EC000099
ETIM 10.0	EC000099	ECLASS 9.0	27-14-20-04
ECLASS 9.1	27-14-20-04	ECLASS 10.0	27-14-20-04
ECLASS 11.0	27-14-20-04	ECLASS 12.0	27-14-20-04
ECLASS 13.0	27-14-20-04	ECLASS 14.0	27-14-20-04
ECLASS 15.0	27-14-20-04		