

P 18/20 D02 BL SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от E 14 до E 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

Основные данные для заказа

Версия	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, синий
Заказ №	0361800000
Тип	P 18/20 D02 BL SAKS5
GTIN (EAN)	4008190106249
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	10.5 mm	Глубина (дюймов)	0.4134 inch
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch
Диаметр	16.6 mm	Масса нетто	0.54 g

Температуры

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

Размеры

Диаметр 16.6 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 20 A

Характеристики материала

Основной материал	Алюминий	Цветовой код	синий
-------------------	----------	--------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		