

**P 18/35 D02 SW SAKS5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



В качестве принадлежностей для нашего обширного ассортимента клемм с предохранителем мы также предлагаем соответствующие плавкие вставки. Ассортимент включает предохранители для защиты устройств (миниатюрные предохранители) размером от 5x20 мм до 10x38 мм, плавкие вставки от Е 14 до Е 18, а также автомобильные предохранители и автоматические размыкатели цепи. Шаблонные кольца для держателей предохранителей дополняют ассортимент.

**Основные данные для заказа**

Версия	Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, черный
Заказ №	<a href="#">0362000000</a>
Тип	P 18/35 D02 SW SAKS5
GTIN (EAN)	4008190070175
Кол.	50 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	10.5 mm	Глубина (дюймов)	0.4134 inch
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch
Диаметр	16.6 mm	Масса нетто	0.54 g

**Температуры**

Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Общие сведения**

Указание по установке Непосредственный монтаж

**Параметры системы**

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

**Размеры**

Диаметр 16.6 mm

**Расчетные данные**

Номинальный ток 35 A

**Характеристики материала**

Основной материал	Алюминий	Цветовой код	черный
-------------------	----------	--------------	--------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		