

ВВ 3 АК4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), бежевый, Высота: 32 mm, Ширина: 8 mm, V-0
Заказ №	0366660000
Тип	ВВ 3 АК4
GTIN (EAN)	4008 19008 1843
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00

Технические данные**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	6.46 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором Да

Характеристики материала

Цветовой код	бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
--------------	---------	-----------------------------	-----

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		