



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)

Материал Е-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

- Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 мм, 7 мм, Нет
Заказ №	0373000000
Тип	H2,5/7
GTIN (EAN)	4008190173463
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.07 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	--------------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm
Диаметр изоляции (D2)	3.4 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²

Длина поверхности контакта (L2)	7 mm
L1 в мм	7.00 mm
Длина зачистки изоляции	7 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Drawings