

H2,5/7



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1
• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 7 мм, 7 мм, Нет
Заказ №	0373000000
Тип	H2,5/7
GTIN (EAN)	4008 1901 73463
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

H2,5/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.07 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции	Исполнение	Стандартный
-------------------	-----------------------------------	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	7 mm
Диаметр изоляции (D2)	3.4 mm	L1 в мм	7.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Длина зачистки изоляции	7 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	2.5 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H2,5/7

Изображения

