Справочный листок технических данных

AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Крышка клеммы, желтый, ПВХ, Высота: 25 mm, Ширина: 32 mm, Глубина: 1 mm, НВ
Заказ №	0376000000
Тип	AD 4 SAK6N EN
GTIN (EAN)	4008190517700
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-11-20T00:00:00+01:00

Справочный листок технических данных

AD 4 SAK6N EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	32 mm	Ширина (в дюймах)	1.2598 inch
Масса нетто	1 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение	Концевая и промежуточная пластина

Характеристики материала

Основной материал	ПВХ	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		