

KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Крепежный винт, Медь
Заказ №	0377100000
Тип	KISC M3X20 SAK 10 CU5
GTIN (EAN)	4008 190060350
Кол.	100 Штука

KISC M3X20 SAK10 CU5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4.8 mm	Глубина (дюймов)	0.189 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	4.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.189 inch
Масса нетто	1.26 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение		

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж Поверхность прочее

Параметры системы

Исполнение для токопроводов

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 3.00 mm

Характеристики материала

Основной материал	Медь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серый		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		