

## IN 4.8 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Версия	W-серия, Изолирующая гильза
Заказ №	<a href="#">0386160000</a>
Тип	IN 4.8 DB
GTIN (EAN)	4008 190 14 1004
Кол.	100 Штука

## IN 4.8 DB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (UR)	E60693

### Размеры и массы

Глубина	5 mm	Глубина (дюймов)	0.1968 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	0.34 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...55 °C
Рабочая температура	-50 °C...	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (UR)	E60693
-------------------	--------

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
		исполнение	

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

### Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		