

IH 6.3 WEM GE



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	W-серия, Изолирующая гильза
Заказ №	0386260000
Тип	IH 6.3 WEM GE
GTIN (EAN)	4008 190164256
Кол.	100 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-12-31T00:00:00+01:00

IN 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E60693

Размеры и массы

Глубина	4.5 mm	Глубина (дюймов)	0.1772 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3543 inch
Масса нетто	0.46 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...55 °C
Рабочая температура	-50 °C...	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (UR)	E60693
-------------------	--------

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
		исполнение	

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		